

機器仕様



実寸大

〈子機〉

寸法：60(W)×60(H)×20(D)mm
 質量：50g
 取付方法：磁石
 両面テープ付マグネット補助板

実寸大

〈親機〉

寸法：127(W)×30(H)×141(D)mm
 質量：250g
 電源：AC100V
 (ACアダプターより供給)



付属品

- ・両面テープ付マグネット補助板 × 2
- ・ゴム足(親機用) × 4
- ・NF-2 接続ケーブル 2m × 2
- ・ACアダプター × 1

オプション品

- NF-2 接続ケーブル 5m YR-NF5 (5mケーブル 2本セット)

安全に関するご注意



●ご使用前に「安全上のご注意」および「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●製品は本来の用途以外には使用しないでください。●このカタログに掲載されている製品には電気工事が必要な場合があります。お買い上げの際は、または専門業者にご相談ください。配線等の施工が不備であると感電や火災の原因になることがあります。●このカタログに掲載されている製品を天井等に取付け可能な場合、金具等を必ず重量に十分に耐えられる強度のある場所に取付けください。十分な強度がないと、落下、転倒によりケガをする場合があります。

●このカタログに掲載されている製品価格には設置費、電気工事費用、使用済み商品の回収費用等は含まれておりません。●このカタログに掲載されている製品は改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。●製品の色は印刷のため実際の色調とは多少異なる場合があります。●このカタログに掲載されている製品は日本国内専用です。海外ではご使用できませんのでご注意ください。

TOA 株式会社

- | | | |
|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 札幌 TEL:011-635-5535代 | 東京東区 TEL:03-5621-5790代 | 福岡 TEL:092-431-0061代 |
| 青森 TEL:017-723-3751代 | 横浜 TEL:045-444-3422代 | 熊本 TEL:096-392-8834代 |
| 仙台 TEL:022-256-8100代 | 静岡 TEL:054-251-5350代 | 鹿児島 TEL:099-256-4245代 |
| 新潟 TEL:019-636-4231代 | 金沢 TEL:076-244-1951代 | 那覇 TEL:098-896-4598代 |
| 郡山 TEL:024-929-7744代 | 岐阜 TEL:056-276-1401代 | インフラ営業部 |
| 新潟 TEL:025-246-2018代 | 名古屋 TEL:052-509-7851代 | 東京 TEL:03-6621-4791代 |
| 長野 TEL:026-234-2231代 | 大阪 TEL:06-6260-1528代 | 大阪 TEL:06-6260-1528代 |
| 長野 TEL:026-231-5811代 | 福岡 TEL:092-656-1525代 | セレクトマーケティング営業部 |
| 宇都宮 TEL:028-633-9661代 | 伊予 TEL:075-212-4100代 | 東日本ユニット |
| さいたま TEL:048-614-8960代 | 京都 TEL:075-212-4100代 | 関東 TEL:03-6621-4801代 |
| 千葉 TEL:043-382-4511代 | 神戸 TEL:078-203-5625代 | 関西 TEL:03-6621-4801代 |
| 多摩 TEL:042-623-8405代 | 岡山 TEL:086-241-8029代 | 西日本ユニット |
| 東京 TEL:03-5621-5761代 | 広島 TEL:082-291-3888代 | 名古屋 TEL:052-509-7852代 |
| 東京 TEL:03-5621-5782代 | 高松 TEL:087-866-5956代 | 大阪 TEL:06-6260-1535代 |
| 伊予 TEL:075-212-4100代 | 松山 TEL:089-931-1586代 | |

商品の価格・在庫・仕様などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については
 取扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

商品の技術的なお問い合わせ

TOA お客様相談センター
 ☎ 0120-108-117 (受付時間 9:00~17:00 (土、日、祭日除く))
 ☎ 0570-064-475 (※PHS・P電話対応 となります)
 ☎ 0570-017-108 (※FAX 受付可)

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理受付日付で弊社営業所へ提供することがあります。個人情報の取扱いに関する方針については、当社ホームページをご覧ください。

TOA インターネット・ホームページ

最新情報はもちろん、音にまつわるライブラリも充実。 <https://www.toa.co.jp/>

■お問い合わせは下記の取扱い店へ
ハセガワ産業(有)
 〒373-0823 群馬県太田市西矢島町326-8
 TEL:0276-48-6191 FAX:0276-48-6194
 E-Mail: hasegawasanyo@ah.wakwak.com
 URL: <https://www.hasegawasanyo.biz/>

2020.12

●このカタログは2020年12月版の仕様に基づいて作成されています。カタログのP.148



パーティション取付型 会話補助システム NF-2

簡単取付でパーティションを挟んだ会話がスムーズに!



パーティション越しの 聴きとりづらさを あっという間に解決



特長

コンパクト 設計

レジや窓口などの
限られたスペースに設置できるよう
コンパクトに設計

かんたん 取付

子機背面のマグネットで
アクリルパーティションや
ビニールカーテンにかんたん取付

プライバシーに 配慮

パーティションで減衰した
高音域のみを補う特性にすることで
広く音が拡声しないように配慮

「パーティション取付型 会話補助システム」とは?



双方向の会話を音でサポートするシステムです。
システムは親機と子機で構成されており、子機にマイクとスピーカーが搭載されています。
子機背面のマグネットによりパーティション等に挟み込んで取り付けができます。

使用イメージ



話した声

パーティションへの取付は
磁石で挟み込むだけ!




明瞭な音で
聞こえる



※子機はパーティションの端や開口部から15cm以上離して設置してください。

マスク、パーティションにより高音域が減衰することを検証で確認



TOA パーティション取付型 会話補助システム NF-2

■ 概要

親機1台、子機2台のセットで、マスクやパーティションによる対面での会話の聞き取りづらさを改善するための通話システムです。DSPによる信号処理で、会話を自然に補助します。

子機は小型・軽量で、内蔵の磁石でパーティション等に簡単に取り付けることができます。十分な設置スペースがない場合でも設置場所に困りません。


■ 仕様

電源	AC100V 50/60Hz (ACアダプター(付属)使用)
定格出力	1.7W
消費電流	0.2A
S/N比	ボリューム最小: 73 dB ボリューム最大: 70 dB
マイク入力	-30 dB (*1) φ3.5専用ミニジャック(4P) ファンタム電源供給
スピーカー出力	16 Ω φ3.5専用ミニジャック(4P)
録音出力	0 dB (*1) 10 kΩ 不平衡 RCAピンジャック(モノラル)
表示	電源表示灯, 信号表示灯
使用温度範囲	0℃~+40℃
使用湿度範囲	85%RH以下(ただし結露のないこと)
仕様	親機: ケース: ABS樹脂 ホワイト(マンセルN9.5近似色) 塗装 パネル: ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色) 子機: ABS樹脂 ホワイト(マンセルN9.5近似色) 塗装
寸法	親機: 127(W)×30(H)×141(D) mm 子機: 60(W)×60(H)×20(D) mm
質量	親機: 225 g, 子機: 50 g (1台あたり)
付属品	ACアダプター…1, 電源コード(1.8 m)…1, 専用接続ケーブル(4P, 2 m)…2, マグネット補助板…2, 親機用ゴム足…4
別売品	専用接続ケーブル5m: YR-NF5


(*1) 0 dB=1 V

■ 外観図


親機



背面図




正面図




側面図

単位: mm 縮尺: 1/2

子機




背面図



正面図



側面図



底面図

20L

TOA Corporation

図番: NNF001A1-2