

新型コロナウイルス対策！ 温度測定 + 自動消毒液ディスペンサー

温度測定付きハンドクリナー（ジェルタイプ / 液体タイプ）

ITH-S05 / ITH-S06

アイデアと技術の
itecs

※ITH-S05・・・ジェルタイプ ※ITH-S06・・・液体タイプ



ITH-S06（液体タイプ）
新発売



- 非接触温度測定（精度 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ ）
- 消毒液を自動噴霧（非接触）
※噴霧時間調整可能（5段階 約0.5～2.5秒）
- 音声とアラーム（ 37.5°C 以上）で温度状態をお知らせします
※音量調整可能（8段階）
- 温度補正機能
※測定温度が環境によって左右されるため、
温度を補正する機能を持っています。


高さ：約60cm～150cmまで調整可能です

www.j-itecs.co.jp

非接触で温度測定と手指消毒が可能！

測定した温度を三色LEDで表示

本体寸法



~36.9°C

音声
「体温正常」

37.0°C~37.4°C

音声
「体温が高い」

37.5°C~

音声
アラーム音

※本製品は医療機器ではありません。

| 仕様 | |
|---------------|------------------------------------|
| セット内容 | 本体・三脚・壁掛け用金具 ※電池・消毒液別売り |
| 温度測定精度 | ±0.2°C |
| アラーム | 三色LED + 音声 (37.5°C以上) |
| 温度測定距離 | 1~5cm |
| 温度表示 | 数字 (摂氏・華氏) |
| 消毒液タンク容量 | 300ml |
| 取付方法 | 壁掛け / 三脚 |
| 動作温度 | 1~35°C (湿度85%以下) |
| 保管温度 | -20~55°C (湿度85%以下) |
| 温度測定レンジ | 32~42.9°C |
| 温度測定時間 | 0.5秒程度 |
| 外形寸法 | 128mm × 70mm × 280mm |
| 重量 | 0.75kg (本体のみ / 消毒液除く) |
| 電源 | 単三電池 × 4 またはDC5V2.1A |
| 消費電力 | 3W |
| 使用推奨タイプ (消毒液) | ITH-S05 (ジェルタイプ) / ITH-S06 (液体タイプ) |

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●外観・仕様等は改良のため、予告なく変更することがあります。

株式会社アイテックス

□本社 〒136-0075

東京都江東区新砂1-6-35 NEビル東陽町7F

TEL : 03-5683-9420 FAX : 03-5683-9421

E-Mail : sales@j-itecs.co.jp

URL : www.j-itecs.co.jp

□大阪営業所 〒541-0045

大阪府大阪市中央区道修町2-1-10 T・M・B道修町ビル3F

TEL : 06-6223-9420 FAX : 06-6223-9421

●お求め、ご相談は・・・

◆お探し商品、99%ございます◆

ハセガワ産業(有)

〒373-0823 群馬県太田市西矢島町326-8

TEL : 0276-48-6191 FAX : 0276-48-6194

E-Mail : hasegawasangyo@ah.wakwak.com

URL : <https://www.hasegawasangyo.biz/>